

## フィルター交換実施表【12月】

交換実施日	
作業員名	

## ◎ 空気調和機プレフィルター交換

南寮  
交換  
数量

区分	空気調和機			プレフィルター					交換数量	
	機器番号			型式(VT-20)、 サイズ						
2	ACU	—	1-2	PS-600	610	×	610	×	20	
3	ACU	—	1-3	PS-600	355	×	560	×	20	
4	ACU	—	2-1	PS-600	460	×	910	×	20	
5	ACU	—	2-2	PS-600	460	×	910	×	20	
6	ACU	—	2-3	PS-600	460	×	910	×	20	
7	ACU	—	3-1	PS-600	460	×	910	×	20	
8	ACU	—	3-2	PS-600	510	×	615	×	20	
9	ACU	—	3-3	PS-600	510	×	615	×	20	
10	ACU	—	4-1	PS-600	460	×	910	×	20	
11	ACU	—	4-2	PS-600	510	×	615	×	20	
12	ACU	—	4-3	PS-600	510	×	615	×	20	
13	ACU	—	5-1	PS-600	460	×	910	×	20	
14	ACU	—	5-2	PS-600	460	×	910	×	20	
15	ACU	—	5-3	PS-600	460	×	910	×	20	

## ◎ ユニットフィルタープレフィルター交換

区分	ユニットフィルター			プレフィルター					交換数量	
	機器番号			型式(VT-25)、 サイズ						
1	FU	-	11	PS-600	500	×	500	×	20	

## ◎ 空気調和機プレフィルター交換

北寮  
交換  
数量

区分	空気調和機			プレフィルター					交換数量	
	機器番号			型式(VT20S) ・ サイズ						
1	ACU	—	1-4	PS-600	475	×	880	×	20	
2	ACU	—	1-5	PS-600	540	×	990	×	20	
3	ACU	—	1-6	PS-600	540	×	990	×	20	
4	ACU	—	2-4	PS-600	475	×	880	×	20	
5	ACU	—	2-5	PS-600	475	×	880	×	20	
6	ACU	—	2-6	PS-600	475	×	880	×	20	
7	ACU	—	2-7	PS-600	410	×	690	×	20	
8	ACU	—	3-4	PS-600	475	×	880	×	20	
9	ACU	—	3-5	PS-600	475	×	880	×	20	
10	ACU	—	3-6	PS-600	475	×	880	×	20	
11	ACU	—	3-7	PS-600	410	×	690	×	20	
12	ACU	—	4-4	PS-600	475	×	880	×	20	
13	ACU	—	4-5	PS-600	475	×	880	×	20	
14	ACU	—	4-6	PS-600	475	×	880	×	20	
15	ACU	—	4-7	PS-600	410	×	690	×	20	
16	ACU	—	5-4	PS-600	475	×	880	×	20	
17	ACU	—	5-5	PS-600	475	×	880	×	20	
18	ACU	—	5-6	PS-600	475	×	880	×	20	
19	ACU	—	5-7	PS-600	410	×	690	×	20	