

## フィルター交換実施表【6月】1/2

交換実施日	
作業員名	

## ◎ 空気調和機プレフィルター交換

南寮

区分	空気調和機		プレフィルター				交換数量	
	機器番号		型式(VT-20)、 サイズ					
1	ACU	- 1-1	PS-600	560	×	560	×	20
			PS-600	450	×	510	×	20
2	ACU	- 1-2	PS-600	610	×	610	×	20
3	ACU	- 1-3	PS-600	355	×	560	×	20
4	ACU	- 2-1	PS-600	460	×	910	×	20
5	ACU	- 2-2	PS-600	460	×	910	×	20
6	ACU	- 2-3	PS-600	460	×	910	×	20
7	ACU	- 3-1	PS-600	460	×	910	×	20
8	ACU	- 3-2	PS-600	510	×	615	×	20
9	ACU	- 3-3	PS-600	510	×	615	×	20
10	ACU	- 4-1	PS-600	460	×	910	×	20
11	ACU	- 4-2	PS-600	510	×	615	×	20
12	ACU	- 4-3	PS-600	510	×	615	×	20
13	ACU	- 5-1	PS-600	460	×	910	×	20
14	ACU	- 5-2	PS-600	460	×	910	×	20
15	ACU	- 5-3	PS-600	460	×	910	×	20

## ◎ 空気調和機中性能フィルター交換

区分	空気調和機		中性能フィルター		交換数量
	機器番号		型式、サイズ		
1	ACU	- 1-1	KVM-65M-5656C	556 × 560 × 65	

## ◎ ユニットフィルタープレフィルター交換

区分	ユニットフィルター		プレフィルター				交換数量	
	機器番号		型式(VT-25)、 サイズ					
1	FU	- 11	PS-600	500	×	500	×	20
2	FU	- 12	PS-600	500	×	500	×	20

## ◎ 熱交換機ユニット・フィルター交換

区分	熱交換機ユニット		フィルター		交換数量
	機器番号		型式・サイズ		
1	HEA-1-1		FY-150ZD6K	335 × 180 × 8	
2	HEA-1-2		FY-150ZD6K	335 × 180 × 8	
3	HEA-1-3		FY-150ZD6K	335 × 180 × 8	
4	HEA-1-4		FY-150ZD6K	335 × 180 × 8	
5	HEA-2-1		FY-250ZD6K	465 × 180 × 8	
6	HEA-3-1		FY-250ZD6K	465 × 180 × 8	
7	HEA-4-1		FY-250ZD6K	465 × 180 × 8	
8	HEA-5-1		FY-250ZD6K	465 × 180 × 8	

## フィルター交換実施表【6月】2/2

交換実施日	
作業員名	

## ◎ 空気調和機プレフィルター交換

北寮

区分	空気調和機			プレフィルター					交換数量	
	機器番号			型式(VT20S)・サイズ						
1	ACU	—	1-4	PS-600	475	×	880	×	20	
2	ACU	—	1-5	PS-600	540	×	990	×	20	
3	ACU	—	1-6	PS-600	540	×	990	×	20	
4	ACU	—	2-4	PS-600	475	×	880	×	20	
5	ACU	—	2-5	PS-600	475	×	880	×	20	
6	ACU	—	2-6	PS-600	475	×	880	×	20	
7	ACU	—	2-7	PS-600	410	×	690	×	20	
8	ACU	—	3-4	PS-600	475	×	880	×	20	
9	ACU	—	3-5	PS-600	475	×	880	×	20	
10	ACU	—	3-6	PS-600	475	×	880	×	20	
11	ACU	—	3-7	PS-600	410	×	690	×	20	
12	ACU	—	4-4	PS-600	475	×	880	×	20	
13	ACU	—	4-5	PS-600	475	×	880	×	20	
14	ACU	—	4-6	PS-600	475	×	880	×	20	
15	ACU	—	4-7	PS-600	410	×	690	×	20	
16	ACU	—	5-4	PS-600	475	×	880	×	20	
17	ACU	—	5-5	PS-600	475	×	880	×	20	
18	ACU	—	5-6	PS-600	475	×	880	×	20	
19	ACU	—	5-7	PS-600	410	×	690	×	20	

## ◎ 熱交換機ユニット・フィルター交換

区分	熱交換機ユニット	フィルター		交換数量
	機器番号	型式・サイズ		
1	HEA-1-5	PZ-N100RKF	565 × 243 × 15	
2	HEA-2-2	PZ-N50RKF	470 × 183 × 15	
3	HEA-3-2	PZ-N50RKF	470 × 183 × 15	
4	HEA-4-2	PZ-N50RKF	470 × 183 × 15	
5	HEA-5-2	PZ-N50RKF	470 × 183 × 15	

## フィルター交換実施表【9月】1/2

交換実施日	
作業員名	

## ◎ 空気調和機プレフィルター交換

本館

区分	空気調和機			プレフィルター					交換数量	
	機器番号			型式・サイズ						
1	ACC	—	1-1	NFS-650	580	×	525	×	50	
2	ACC	—	1-2	NFS-650	615	×	650	×	50	
3	ACC	—	2-1	NFS-650	340	×	450	×	50	
4	ACC	—	2-2	NFS-650	535	×	400	×	50	
5	ACC	—	2-3	NFS-650	580	×	525	×	50	
6	ACC	—	3-1	NFS-650	615	×	650	×	50	
7	ACC	—	3-2	NFS-650	340	×	450	×	50	
8	ACC	—	3-3	NFS-650	340	×	450	×	50	
9	ACC	—	3-4	NFS-650	340	×	450	×	50	
10	ACC	—	4-1	NFS-650	580	×	525	×	50	
11	ACC	—	4-2	NFS-650	340	×	450	×	50	
12	ACC	—	4-3	NFS-650	340	×	450	×	50	
13	ACC	—	4-4	NFS-650	615	×	650	×	50	

## ◎ 空気調和機中性能フィルター交換

区分	空気調和機			中性能フィルター					交換数量	
	機器番号			型式・サイズ						
1	ACC	—	1-1	AE-65-X GO	580	×	525	×	65	
2	ACC	—	1-2	AE-65-X GO	615	×	650	×	65	
3	ACC	—	2-1	AE-65-X GO	340	×	450	×	65	
4	ACC	—	2-2	AE-65-X GO	535	×	400	×	65	
5	ACC	—	2-3	AE-65-X GO	580	×	525	×	65	
6	ACC	—	3-1	AE-65-X GO	615	×	650	×	65	
7	ACC	—	3-2	AE-65-X GO	340	×	450	×	65	
8	ACC	—	3-3	AE-65-X GO	340	×	450	×	65	
9	ACC	—	3-4	AE-65-X GO	340	×	450	×	65	
10	ACC	—	4-1	AE-65-X GO	580	×	525	×	65	
11	ACC	—	4-2	AE-65-X GO	340	×	450	×	65	
12	ACC	—	4-3	AE-65-X GO	340	×	450	×	65	
13	ACC	—	4-4	AE-65-X GO	615	×	650	×	65	

## ◎ 全熱交換機ユニット・フィルター交換

区分	全熱交換機ユニット		フィルター		交換数量
	機器番号		型式・サイズ		
1	HEU-1		PS-600 600×600×20		
2	HEU-2		PS-600 500×500×20		
3	LGN-N100RHP		PZ-N100RK 565×243×15		

## フィルター交換実施表【9月】2/2

交換実施日	
作業員名	

## ◎ 空気調和機プレフィルター交換

南寮

区分	空気調和機			プレフィルター				交換数量	
	機器番号			型式(VT-20)、サイズ					
2	ACU	—	1-2	PS-600	610	×	610	×	20
3	ACU	—	1-3	PS-600	355	×	560	×	20

## ◎ 空気調和機プレフィルター交換

術科棟

区分	空気調和機			プレフィルター				交換数量	
	機器番号			型式・サイズ					
1	ACC	—	101	NFS-650	600	×	310	×	50
2	ACC	—	102	NFS-650	410	×	583	×	50
3	ACC	—	201	NFS-650	600	×	310	×	50
4	ACC	—	301	NFS-650	600	×	345	×	50

## ◎ 熱交換機ユニット・フィルター交換

区分	熱交換機ユニット		フィルター				交換数量	
	機器番号		型式・サイズ					
1	HEU-101		PZ-N80RF	890	×	238	×	15
2	HEU-102		PZ-N50RKF	470	×	183	×	15
3	HEU-103		PZ-N50RKF	470	×	183	×	15
4	HEU-104		PZ-N50RKF	470	×	183	×	15
5	HEU-105		PZ-N50RKF	470	×	183	×	15
6	HEU-106		PZ-N100RF	1117	×	238	×	15
7	HEU-201		PZ-N80RF	890	×	238	×	15
8	HEU-202		PZ-N50RKF	470	×	183	×	15
9	HEU-203		PZ-N50RKF	470	×	183	×	15
10	HEU-204		PZ-N50RKF	470	×	183	×	15
11	HEU-205		PZ-N50RKF	470	×	183	×	15
12	HEU-206		PZ-N50RKF	470	×	183	×	15
13	HEU-301		PZ-N250LPF	1705	×	305	×	15
14	HEU-302		PZ-N100RKF	565	×	243	×	15
15	HEU-303		PZ-N100RKF	565	×	243	×	15

## ◎ 空気調和機プレフィルター交換

講堂

区分	空気調和機			プレフィルター				交換数量	
	機器番号			型式・サイズ					
1	ACU	—	1	DPA-K80-66N (厚20mm)	610	×	610	×	20
2	ACU	—	2	DPA-K80-66N (厚20mm)	610	×	610	×	20

## フィルター交換実施表【12月】

交換実施日	
作業員名	

## ◎ 空気調和機プレフィルター交換

南寮

区分	空気調和機			プレフィルター					交換数量	
	機器番号			型式(VT-20)、 サイズ						
2	ACU	—	1-2	PS-600	610	×	610	×	20	
3	ACU	—	1-3	PS-600	355	×	560	×	20	
4	ACU	—	2-1	PS-600	460	×	910	×	20	
5	ACU	—	2-2	PS-600	460	×	910	×	20	
6	ACU	—	2-3	PS-600	460	×	910	×	20	
7	ACU	—	3-1	PS-600	460	×	910	×	20	
8	ACU	—	3-2	PS-600	510	×	615	×	20	
9	ACU	—	3-3	PS-600	510	×	615	×	20	
10	ACU	—	4-1	PS-600	460	×	910	×	20	
11	ACU	—	4-2	PS-600	510	×	615	×	20	
12	ACU	—	4-3	PS-600	510	×	615	×	20	
13	ACU	—	5-1	PS-600	460	×	910	×	20	
14	ACU	—	5-2	PS-600	460	×	910	×	20	
15	ACU	—	5-3	PS-600	460	×	910	×	20	

## ◎ ユニットフィルタープレフィルター交換

区分	ユニットフィルター			プレフィルター					交換数量	
	機器番号			型式(VT-25)、 サイズ						
1	FU	-	11	PS-600	500	×	500	×	20	

## ◎ 空気調和機プレフィルター交換

北寮

区分	空気調和機			プレフィルター					交換数量	
	機器番号			型式(VT20S) ・ サイズ						
1	ACU	—	1-4	PS-600	475	×	880	×	20	
2	ACU	—	1-5	PS-600	540	×	990	×	20	
3	ACU	—	1-6	PS-600	540	×	990	×	20	
4	ACU	—	2-4	PS-600	475	×	880	×	20	
5	ACU	—	2-5	PS-600	475	×	880	×	20	
6	ACU	—	2-6	PS-600	475	×	880	×	20	
7	ACU	—	2-7	PS-600	410	×	690	×	20	
8	ACU	—	3-4	PS-600	475	×	880	×	20	
9	ACU	—	3-5	PS-600	475	×	880	×	20	
10	ACU	—	3-6	PS-600	475	×	880	×	20	
11	ACU	—	3-7	PS-600	410	×	690	×	20	
12	ACU	—	4-4	PS-600	475	×	880	×	20	
13	ACU	—	4-5	PS-600	475	×	880	×	20	
14	ACU	—	4-6	PS-600	475	×	880	×	20	
15	ACU	—	4-7	PS-600	410	×	690	×	20	
16	ACU	—	5-4	PS-600	475	×	880	×	20	
17	ACU	—	5-5	PS-600	475	×	880	×	20	
18	ACU	—	5-6	PS-600	475	×	880	×	20	
19	ACU	—	5-7	PS-600	410	×	690	×	20	

## フィルター交換実施表【3月】

交換実施日	
作業員名	

## ◎ 空気調和機プレフィルター交換

南寮

区分	空気調和機	プレフィルター			交換 数量
	機器番号	型式(VT-20)、 サイズ			
2	ACU - 1-2	PS-600	610 × 610 × 20		
3	ACU - 1-3	PS-600	355 × 560 × 20		

## ◎ 空気調和機プレフィルター交換

講堂

区分	空気調和機	プレフィルター			交換 数量
	機器番号	型式・サイズ			
1	ACU - 1	DPA-K80-66N (厚20mm)	610 × 610 × 20		
2	ACU - 2	DPA-K80-66N (厚20mm)	610 × 610 × 20		

## ◎ 空気調和機中性能フィルター交換

区分	熱交換機ユニット	フィルター			交換 数量
	機器番号	型式・サイズ			
1	ACU - 1	MPE-A6-661Z/JE	610 × 610 × 150		
2	ACU - 2	MPE-A6-661Z/JE	610 × 610 × 150		